

Balanza analizadora de humedad

# AND MX 50

- > Calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena
- > Repetibilidad elevada de 0,01 %
- > Salida de datos RS 232 para pc (incluye soft estadístico WIN CT)
- > Bajo costo de mantenimiento



---

Soluciones integrales en automatización, registraci3n y control

---

**Moretti**



AND MX 50

# Características



**Capacidad**

**Tamaño de bandeja de muestra**

**Método de medición**

**Tiempo de estabilización**

**Temperatura de secado**

**Programas de medición**

**Tipo de pantalla**

**Temperatura de funcionamiento**

**Alimentación eléctrica**

50 gr x 0,001 gr

8,5 cm de diámetro

400w sistema de calentamiento con lámpara halógena

Aprox.1 segundo (MODO FAST)

50- 200°C

Estándar/completo automático/temporizador/manual

VFD grande

5-40°C

220 vca

**Moretti**

Andrés Moretti e Hijos S.A.

Carlos Calvo 2740 / 2755 - (C1230AAS) Capital Federal - Argentina

Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa) / (011) 4308 - 1504

ventasindustrias@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar